


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.254**

**Punção redondo**

Estado: 20-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4055.254 - Punção redondo para chapa de aço

Para fazer recortes redondos.

## Recursos

|   |   |
|---|---|
| Cód. Ref.   | AS 4055.254   |
| Modelo  | Com 3 pontas de corte   |
| Descrição do produto                                  | Para fazer recortes redondos. O conjunto de perfuração é utilizado com chave ou punctionadeira hidráulica.                          |
| Escopo de fornecimento                                | Matriz<br>Punção<br>Parafuso tensor sem rolamento   |
| Material trabalhável                                  | Chapa de aço  |
| Espessura máxima processável de peças de chapa de aço | 3 mm  |
| Punção com Ø  | 54 mm   |
| Nota  | Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento<br>Outras medidas, vide punção redondo com divisão em aço inoxidável |
| Suitable for hydraulic bolt order number              | 4055.663  |
| Parafuso tensor (Ø x C)                               | 19 x 75 mm  |
| Parafuso tensor hidráulico Ø                          | 19 mm   |
| Emb.  | 1 unid.   |
| Peso líquido  | 0.874   |
| Peso bruto  | 0.948   |
| Número da tarifa alfandegária                         | 82073010  |
| EAN   | 4028177808355   |
| ETIM 9  | EC000156  |
| ETIM 8  | EC000156  |

# Recursos

---

ECLASS 8.0

21049047