


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.481

Conjunto de punções PG

Estado: 25-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.481 - Conjunto de punções PG para chapa de aço

Para fazer recortes redondos.

Recursos

Cód. Ref.	AS 4055.481
Modelo	Com 3 pontas de corte
Descrição do produto	Para fazer recortes redondos. O conjunto de perfuração é utilizado com chave ou puncionadeira hidráulica.
Escopo de fornecimento	5 matrizes 5 punções 2 parafusos tensores com rolamento com Ø 9,5 x 50 mm Broca-piloto HSS com Ø 11 mm 1 tubo de pasta lubrificante Maleta de plástico
Material trabalhável	Chapa de aço
Espessura máxima processável de peças de chapa de aço	2 mm
Punção com Ø	15,2 mm 18,6 mm 20,4 mm 22,5 mm 28,3 mm
Nota	Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,909 kg
Peso bruto	0,91 kg
Número da tarifa alfandegária	82051000

Recursos

ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049047
Descrição do produto	AS Conjunto 5 cortantes redondos PG 9 PG 21
