

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6746.500

Consoles verticais TP

Estado: 02-02-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



FRIEDHELM LOH GROUP

TP 6746.500 - Consoles verticais TP

Consoles verticais TP, unidades prontas para montagem com elevado grau de proteção IP 55, disponíveis em quatro larguras diferentes. Montagem da tampa e da haste de fixação sem usar ferramentas. Compatibilidade com os acessórios do sistema TS 8 como, por exemplo, base soleira e buchas para entrada de cabos.

Recursos

| | |
|--|---|
| Cód. Ref. | TP 6746.500 |
| Material | Armário: chapa de aço de 1,5 mm Porta e tampa do console: chapa de aço de 2,0 mm com vedação em poliuretano expandido Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm |
| Superfície | Armário, tampa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Placa de montagem: galvanizada |
| Cor | RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Armário fechado nas laterais e atrás Porta ou porta dupla dianteira com fecho de barra Placa de montagem Tampa com dobradiça atrás e 2 hastas de fixação com bloqueio automático. Desbloqueio automático à esquerda, desbloqueio manual à direita Base aberta para entrada de cabos personalizada |
| Dimensões | Largura: 600 mm Altura: 973 mm |
| Dimensões da placa de montagem (L x A) | 530 mm x 900 mm |
| Profundidade superior | 500 mm |
| Profundidade inferior | 400 mm |
| Quantidade de portas | 1 |
| Código IK | IK08 |

Recursos

| | |
|--|---|
| Nota sobre o código de referência | As variantes equipadas com duas portas possuem abertura bipartida na base, exigindo 2 embalagens de chapas de base. |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Material básico | Chapa de aço |
| Dimensões | Largura: 600 mm Altura: 973 mm Profundidade superior: 500 mm Profundidade inferior: 400 mm |
| Emb. | 1 unid. |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080 |
| EAN | 4028177601192 |
| E-Number Sweden | E3404468 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |

Aprovações

| | |
|-------------|---------------------------|
| Aprovações | UL + C-UL (listed) |
| Explicações | Declaration of conformity |