


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.236

Lateral subdividida na vertical

Estado: 09-02-2026 (Fonte: ittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.236 - Lateral subdividida na vertical para VX IT

Laterais subdivididas na vertical para VX IT



Recursos

| | |
|------------------------|--|
| Cód. Ref. | VX 5301.236 |
| Vantagens | <p>Manuseio simples e fácil</p> <p>Facilidade no fechamento por meio de fechos de encaixe</p> <p>Acesso perfeito a todos os componentes</p> <p>A abertura só é possível por meio dos elementos de trava internos, pressupondo o livre acesso pelas portas, o que aumenta expressivamente a segurança</p> <p>As laterais podem ser removidas individualmente a qualquer momento, sem necessidade de usar ferramenta</p> |
| Material | Chapa de aço |
| Superfície | Pintura eletrostática a pó |
| Cor | RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | <p>2 laterais</p> <p>Trilho de montagem</p> <p>6 dobradiças</p> <p>4 fechos rápidos</p> <p>Inclui material de fixação</p> |
| Indicação de montagem | O acesso pelas portas dianteiras e traseiras tem que ser assegurado |
| Adequado para | <p>Tipo de caixa: VX IT</p> <p>Altura: = 2.000 mm</p> <p>Profundidade: = 1.000 mm</p> |

Recursos

| | |
|---|---|
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 20 |
| Material básico | Chapa de aço |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 25 |
| Peso bruto | 27.8 |
| PCF/emb (cadle to gate) | 105,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF) | Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente |
| Número da tarifa alfandegária | 94039910 |
| EAN | 4028177955776 |
| ETIM 9 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |