


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.250

Laterais subdivididas na horizontal

Estado: 08-07-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.250 - Laterais subdivididas na horizontal para VX IT

Laterais subdivididas na horizontal para VX IT

Recursos

Cód. Ref.	VX 5301.250
Descrição do produto	Para fechar sistemas de armários para TI montados individualmente ou em módulos.
Vantagens	Manuseio simples e fácil Possibilidade de encaixe e desencaixe da lateral sem usar ferramenta Travamento com fecho de segurança 3524 E Travamento interno integrado
Material	Chapa de aço
Superfície	Pintura eletrostática a pó
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Console Base 6 cantoneiras de montagem 2 peças de fecho Inclui material de fixação
Adequado para	Tipo de caixa: VX IT Altura: = 2.000 mm Profundidade: = 1.000 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 20
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	18,1 kg
Peso bruto	18,6 kg

Recursos

PCF/emb (cadle to gate)	70,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Descrição do produto	VX IT Painel Lat.div.horiz. c/2000x1000