

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.450

**Porta ventilada em chapa de
alumínio e aço**

Estado: 02-04-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.450 - Porta ventilada em chapa de alumínio e aço para VX IT

Para substituir portas já instaladas. A área da superfície ventilada é em torno de 85%.



Recursos

Cód. Ref.	DK 5301.450
Descrição do produto	Para substituir portas já instaladas. A superfície livre da parte perfurada é em torno de 85%.
Material	Quadro: perfil em alumínio extrudado Grade para ventilação: chapa de aço Perfil vertical: alumínio anodizado Perfil horizontal: alumínio pintado
Cor	Fecho Comfort VX, dobradiças, perfil horizontal, grade para ventilação: RAL 9005 Perfil vertical: prata
Escopo de fornecimento	Porta com fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E 3 dobradiças de 180° montadas Inclui material de fixação
Indicação de montagem	Para que o ângulo de abertura das portas de módulos seja de 180°, são necessárias dobradiças de 180°

Recursos

Nota	Ângulo de abertura das portas de armários montados individualmente: máx. 240° Ângulo de abertura das portas de armários montados em módulo: máx. 105°
Adequado para	Tipo de caixa: VX IT Largura: = 600 mm Altura: = 2.200 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	9,8 kg
Peso bruto	10,8 kg
PCF/emb (cadle to gate)	41,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Descrição do produto	Aluminium / sheet steel door, ventilated for VX IT, to replace existing doors. The vented surface area is approx. 85% perforated. For enclosure width 600 mm, for enclosure height 2,200 mm