

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.036 Kit de escovas

Estado: 23-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.036 - Kit de escovas para canaleta de cabos VX IT

Os recortes para a passagem de cabos em qualquer posição da lateral, do painel traseiro, das portas, da placa de base e da placa de teto podem ser adequadamente cobertos, simplesmente encaixando a régua de escova.

## Recursos

Cód. Ref.	VX 5302.036
Descrição do produto	Para fechar todo o contorno do nível de montagem de 19" e direcionar o fluxo de ar refrigerado para os componentes.
Vantagens	Montagem simples pela fixação rápida sem o uso de qualquer ferramenta Pode ser opcionalmente parafusada Adequado à altura máxima do rack de 47 UA para ser cortado na medida desejada
Aplicações	O kit de escovas foi projetado para ser combinado com duas canaletas de cabos verticais em ambos os lados do nível de montagem de 19". Em conjunto com uma canaleta de cabos, o kit de escovas pode ser utilizado como alternativa para a chapa condutora de ar. No caso de montagem parcial, é possível fazer a combinação com a chapa condutora de ar e a canaleta de cabos
Funcionamento	O kit de escovas é composto por réguas de escova verticais para instalação no espaço entre a canaleta de cabos e a lateral e por chapas condutoras de ar horizontais com réguas de escova para isolamento na área do teto e da base do nível de montagem de 19"
Material	Régua de escova: plástico, UL 94-V0 Cerdas: poliéster, UL 94-HB Chapas condutoras de ar: chapa de aço pintada
Cor	RAL 9005

# Recursos

Escopo de fornecimento	2 réguas de escova verticais, nos dois lados 2 chapas condutoras de ar horizontais, em cima e embaixo 2 réguas de escova horizontais, em cima e embaixo, entre o primeiro nível de montagem de 19" e a chapa de teto ou base 8 réguas de escova entre a canaleta de cabos e a chapa de teto ou base Inclui material de fixação
Comprimento das cerdas	48 mm
Instalações possíveis	Trilhos perfilados Standard de 19" no VX IT Trilhos perfilados Dynamic de 19" no VX IT
Indicação de montagem	Para poder utilizar a canaleta de cabos em combinação com o kit de escovas como elemento destinado à circulação do ar, é necessário tampar os furos da canaleta previstos para passar cabos ou fechá-los com um painel de entrada de cabos com régua de escova
Adequado para	Largura: = 800 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	4,6 kg
Peso bruto	4,8 kg
Número da tarifa alfandegária	39259020
ETIM 9	EC012298
ECLASS 8.0	27142421
Descrição do produto	Brush kit for VX IT cable duct, for all-round shielding of the 19" mounting level and targeted routing of the cold air flow to the installed equipment. Bristle length 48 mm, enclosure width 800 mm