


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# VX 5302.120

## Calha de cabos

Estado: 22-01-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

# VX 5302.120 - Calha de cabos para VX, VX IT

Para a guia de retenção e fixação de cabos nas utilizações do servidor.



## Recursos

Cód. Ref.	VX 5302.120
Vantagens	<p>Montagem simples pela fixação rápida sem o uso de qualquer ferramenta</p> <p>Pode ser opcionalmente parafusada</p> <p>Esquema de perfurações multifuncional integrado para fixar elementos para o roteamento de cabos</p> <p>Sistema integrado de perfurações para fixação das PDUs no esquema com 7 UA por meio de encaixe tipo fechadura</p>
Aplicações	Para o roteamento vertical e alívio da tração dos cabos em aplicações de racks e armários para redes e servidores
Material	Chapa de aço
Superfície	Com pintura
Cor	RAL 9005
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação

# Recursos

Instalações possíveis	Na estrutura do VX IT, entre o quadro do teto e da base, em todo o contorno Nos racks VX IT com 800 mm de largura, há a opção de parafusar entre a treliça de profundidade superior e inferior
Indicação de montagem	A montagem é feita por meio de fixação rápida na estrutura do quadro abrangendo toda a profundidade do armário. No caso de montagem em armários com 800 mm de largura, é possível parafusar adicionalmente nas treliças de profundidade da instalação de 19"
Dimensões	Largura: 145 mm
Adequado para	Tipo de caixa: VX VX IT Altura: = 2.000 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	4.4
Peso bruto	4.56
PCF/emb (cadle to gate)	18,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	85389099
EAN	4028177952713
E-Number Sweden	E7238517
ETIM 9	EC000047
ECLASS 8.0	27400703