## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# DK 7507.020 FlatBox

Estado: 11-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



## DK 7507.020 - FlatBox

Caixa com embalagem tipo flat-pack. Para acesso otimizado e uso versátil para fixação na parede ou no piso.







#### Recursos

Cód. Ref.	DK 7507.020
Modelo	com quadro de montagem de 19"
Vantagens	Montagem rápida sem necessidade de utilizar ferramenta Montagem do sistema na estrutura aberta de 19"
Material	Chapa de aço Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Superfície	Pintura eletrostática a pó
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Caixa com embalagem tipo flat-pack  1 peça para fixação em parede  2 suportes de base  2 chapas de teto/base com recortes para entrada de cabos com réguas de escova  2 laterais traváveis  1 porta transparente travável com fecho de segurança 3524 E, podendo ser instalada à direita ou à esquerda  Elementos de união para montagem rápida sem uso de ferramenta Kit para o aterramento adequado ao sistema de todas as partes da caixa  Quadro de montagem de 19"

© Rittal 2025

## Recursos

12 UA  Largura: 600 mm  Altura: 625 mm  Profundidade: 400 mm  12 UA  Máx. 600 N  Profundidade máxima de montagem: profundidade - 58 mm até o
Altura: 625 mm Profundidade: 400 mm  12 UA  Máx. 600 N
Máx. 600 N
Profundidade máxima de montagem: profundidade - 58 mm até o
painel traseiro Distância máxima entre os níveis no caso de montagem de dois níveis de 19″: profundidade - 104 mm O ângulo de abertura máximo da porta é de 210°
Chapa de aço
1 unid.
24.828
25.246
100,8 kg CO2 eq (Cat B)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
94032080
4028177551411
E7238403
E7238403 EC002500
r () ()

# Aprovações

Explicações	Manufacturer's declaration
-------------	----------------------------

© Rittal 2025 3