

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7543.000

Trilho de aterramento vertical

Estado: 23-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7543.000 - Trilho de aterramento vertical para VX, VX IT

Os condutores incluídos no kit permitem efetuar o aterramento com centro estrela dos suportes para fixação de cabos dos patch panels, os bornes de aterramento permitem regulagem variável, intensidade máxima de corrente admissível do trilho aprox. 200 A.

Recursos

Cód. Ref.	DK 7543.000
Descrição do produto	A instalação no esquema DIN em intervalos de 25 mm dos armários ou nos trilhos perfilados de 482,6 mm (19") é muito simples. Os condutores inclusos no kit permitem efetuar o aterramento com centro estrela dos suportes para fixação de cabos dos patch panels. Os bornes de aterramento permitem regulagem variável. Corrente máxima admissível do trilho: aproximadamente 200 A.
Escopo de fornecimento	Trilho de aterramento em E-Cu 57 conforme DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm null 15 condutores de aterramento de 6 mm ² com 500 mm de comprimento Inclui material de fixação
Dimensões	Comprimento: 945 mm
Adequado para	Tipo de caixa: VX VX IT TS Altura: 1.200 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	1,581 kg
Peso bruto	1,8 kg
Número da tarifa alfandegária	74198090
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605

Recursos

Descrição do produto

DK Trilho de aterramento, vertical, C: 945 mm, para altura: 1200 mm, condutores de aterramento: 15x 6 mm², C: 500 mm, bornes de conexão de condutores: 16x 2,5-16 mm²