


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.382

Porta em chapa de aço com ventilação subdividida na vertical

Estado: 15-03-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.382 - Porta em chapa de aço com ventilação subdividida na vertical Para DK-TS

Para substituir portas já instaladas. Devido ao raio de abertura reduzido de cada uma das portas, é possível reduzir a distância entre as séries de armários.

Recursos

Cód. Ref.	DK 7824.382
Descrição do produto	Com dobradiças de 130° e fecho de barra incluindo fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança nº 3524 E. Devido ao raio de abertura reduzido de cada uma das portas, é possível reduzir a distância entre os módulos de armários. No caso da variante ventilada, a ampla superfície perfurada das portas intensifica a climatização dos equipamentos instalados. Superfície perfurada com abertura de ventilação de > 78%.
Material	Chapa de aço
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 20
Adequado para	Tipo de caixa: DK-TS Largura: 800 mm Altura: 2.200 mm
Emb.	1 unid.
ECLASS 8.0	27182204
Descrição do produto	DK-TS Porta ventilada c/800x2200 ral7035