Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7856.020 Trilhos de energia PSM

Estado: 08-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



DK 7856.020 - Trilhos de energia PSM

Uma ou duas fontes de alimentação monofásicas ou trifásicas

Recursos

Cód. Ref.	DK 7856.020
Modelo	Com 2 fontes de alimentação (tomada), redundância trifásica
Descrição do produto	O sistema modular possibilita a instalação básica dos racks por meio de um trilho de suporte vertical com alimentação monofásica, trifásica. Diversos módulos de tomadas para a alimentação dos componentes ativos podem ser encaixados no trilho de suporte. E
Vantagens	Os módulos podem ser instalados posteriormente sem interrupções.
Dados técnicos	Cada módulo de tomadas acessa uma fase do trilho de suporte, dependendo do sentido do encaixe da alimentação ou alimentação redundante. Dependendo do modelo, instalação monofásica/trifásica com corrente máxima de 2 x (3 x 16 A/32 A). Possibilidade de instalação de uma alimentação trifásica redundante. O circuito redundante é completamente separado das três fases do trilho de suporte. Os módulos podem ser equipados com uma proteção integrada contra sobretensão, assim, em caso de sobretensão, somente o módulo atingido é desligado. Os módulos restantes continuam em funcionamento.
Material	Perfil em alumínio anodizado natural
Tipo de ligação (elétrica)	WAGO X-COM
Quantidade	2
Fases por fonte de alimentação	3~
Corrente nominal (máx.)	16 A
Slots para módulos (máx.)	7

© Rittal 2025

Recursos

Adequado para	Tipo de caixa: TS 8
	TS IT
	VX IT
	Altura: 2.000 mm
Faixa de temperatura de serviço	5 °C45 °C
Umidade relativa do ar (sem	595 %
condensação)	
Faixa de temperatura de	-20 °C60 °C
armazenagem	
Emb.	1 unid.
Peso líquido	3.113
Peso bruto	3.313
Número da tarifa alfandegária	85369001
EAN	4028177402485
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306

Aprovações

Aprovações	IEC CB VDE
Explicações	Declaration of conformity

© Rittal 2025 3