


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TE 7888.875

## Rack para rede TE 8000

Estado: 17-02-2026 (Fonte: [ittal.com/pt-pt](http://ittal.com/pt-pt))



FRIEDHELM LOH GROUP

# TE 7888.875 - Rack para rede TE 8000 ventilado

Sistema de rack desmontável para TI com quadro de montagem de 482,6 mm (19") com profundidade variável.

## Recursos

|                        |  |
|------------------------|--|
| Cód. Ref.              | TE 7888.875  |
| Vantagens              | <p>Sem estrutura de quadro</p> <p>Acesso irrestrito</p> <p>Transporte simples por permitirem que sejam desmembrados</p> <p>A porta pode ser instalada à direita ou à esquerda</p>  |
| Material               | Chapa de aço   |
| Superfície             | <p>Quadro de montagem: pintura eletroforética por imersão</p> <p>Partes planas: pintura eletrostática a pó</p>   |
| General colour         | RAL 7035   |
| Cor                    | RAL 7035   |
| Escopo de fornecimento | <p>Quadro de montagem autossustentável de 482,6 mm (19") com profundidade variável na frente e atrás</p> <p>Porta em chapa de aço ventilada (com 67 % de área livre na parte perfurada) dianteira, com puxador, dobradiça de 130° e fecho de segurança 3524 E</p> <p>Porta traseira em chapa de aço com ventilação (com superfície livre da parte perfurada de &gt; 67%), dobradiça de 130° e fecho de segurança 3524 E</p> <p>Quadro de base com recorte máximo (para montagem opcional de chapas modulares)</p> <p>Chapa de teto com recorte coberto para cabos e para ventilador opcional</p> <p>4 pés de nivelamento M10 (inclusos)</p> <p>4 pinos distanciadores de 20 mm para elevação da chapa de teto (inclusos)</p> <p>Laterais traváveis incluindo fecho de segurança 3524 E</p> |
| Dimensões              | <p>Largura: 600 mm</p> <p>Altura: 1.200 mm</p> <p>Profundidade: 1.000 mm</p>   |

# Recursos

|  |                |
|--|----------------|
| Unidades de altura                                   | 24 UA          |
| Unidades de altura                                   | 24 UA          |
| Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente | 80 mm / 130 mm |
| Distância entre os níveis (pronto para montagem)     | 745 mm         |
| Capacidade de carga                                  | 7000 N         |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529        | IP 20          |
| Material básico                                      | Chapa de aço   |
| Emb.   | 1 unid.        |
| Peso líquido   | 69             |
| Peso bruto   | 70             |
| Número da tarifa alfandegária                        | 94032080       |
| EAN  | 4028177801509  |
| E-Number Sweden                                      | E7282506       |
| ETIM 9   | EC002499       |
| ECLASS 8.0   | 27180207       |

## Aprovações

Explicações Declaration of conformity