

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5852.680

Sistema de armário individual VX SE

Estado: 09-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5852.680 - Sistema de armário individual VX SE IP 66/ NEMA 4X

Armário individual em aço inoxidável com estrutura estável, dois níveis de montagem integrados, painel traseiro parafusado e porta. O teto e as laterais são feitos de uma única peça com estrutura perfilada. Compatibilidade total com o sistema modular VX25. Aumento da eficiência, já que as laterais não precisam ser montadas. Elevado grau de proteção com IP 66/NEMA 4X.



Recursos

| | |
|------------|--|
| Cód. Ref. | SE 5852.680 |
| Material | Armário: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido Porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 2,0 mm com acabamento externo polido Painel traseiro: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm Base: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm |
| Superfície | Armário, painel traseiro e porta: acabamento polido (grão 400) Placa de montagem: galvanizada Base: superfície sem acabamento |

Recursos

| | |
|---|---|
| Escopo de fornecimento | Armário fechado nas laterais e em cima Porta(s) Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda Painel traseiro removível Placa de montagem Base, placa(s) flangeada(s) Fecho: palheta dupla de 3 mm 2 trilhos de montagem de 18 x 39 mm |
| Dimensões | Largura: 800 mm Altura: 1.800 mm Profundidade: 500 mm |
| Dimensões da placa de montagem (L x A) | 699 mm x 1.696 mm |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 66 |
| Grau de proteção NEMA | NEMA 4X |
| Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E | Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Type 3X Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Tipo 12 |
| Código IK | IK10 |
| Quantidade de portas | 1 |
| Nota | Devido à dureza do material, recomendamos fazer a montagem interna com parafusos de aço torx 2486.400. |
| Material básico | Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 132,3 kg |
| Peso bruto | 134 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080 |

Recursos

| | |
|----------------------|--|
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Descrição do produto | VX SE Free-standing enclosure system, WHD: 800x1800x500 mm, Stainless Steel, 1.4301, with mounting plate, single door at the front |

Aprovações

| | |
|--------------|---|
| Aprovações | UL + C-UL (listed) |
| Certificados | Superfície Grau de proteção |
| Explicações | Declaration of conformity Declaración de conformidad UK PCF-declaration |