Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7979.723

Módulo de proteção tipo 3 contra sobretensão

Estado: 04-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



DK 7979.723 - Módulo de proteção tipo 3 contra sobretensão

Módulo compacto de proteção contra sobretensão para proteger terminais (tipo 3), com contato de alarme e fixação no quadro do rack. Os módulos são adequados para proteger hardware sensível e constituem o terceiro e último estágio da cadeia de proteção contra sobretensão. Além disso, outros dispositivos de proteção contra sobretensão do tipo 1 ou 2 precisam estar presentes na instalação do edifício ou no sistema de distribuição de energia.

Recursos

Cód. Ref.	DK 7979.723
Modelo	Proteção tipo 3 contra sobretensão
Descrição do produto	Módulo compacto de proteção contra sobretensão para proteger terminais (tipo 3), com contato de alarme e fixação no quadro do rack. Os módulos são adequados para proteger hardware sensível e constituem o terceiro e último estágio da cadeia de proteção contra sobretensão. Além disso, outros dispositivos de proteção contra sobretensão do tipo 1 ou 2 precisam estar presentes na instalação do edifício ou no sistema de distribuição de energia.

© Rittal 2025 2

Recursos

Vantagens	Solução de proteção contra sobretensão, com cabos pré-instalados, pronta para instalação e para uso imediato
	Aplicação universal
	Alto grau de disponibilidade – em caso de falha, os protetores
	contra surto podem ser trocados sem interromper a alimentação de energia
	Variante com manutenção facilitada pelo sistema de encaixe dos módulos de proteção
	Modelos para corrente de 16 A/32 A por fase, monofásicos/ trifásicos
	Versões com cabo de ligação e conectores CEE
	Pronto para uso imediato em redes TN-S
	Conexões L/N e N/PE
	Monitoramento óptico do status diretamente no protetor contra surto
	Mensagem de status por meio de contato seco para retransmissão,
	por exemplo, à central de gestão de serviços do edifício
	O tamanho compacto possibilita a montagem sem ocupar muito espaço
Material	Perfil em alumínio extrudado anodizado
Cor	RAL 9005
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Potência nominal	11 kW
Tipo de ligação (elétrica)	Conector tipo CEE/acoplamento
Corrente nominal (máx.)	16 A
Diretrizes	Diretriz da União Europeia sobre Baixa Tensão 2014/35/UE Diretriz da União Europeia sobre EMC 2014/30/EU
Normas	IEC 61 643-11 EN 61 643-11
Dimensões	Largura: 44 mm
	Altura: 75 mm
	Comprimento: 250 mm
Conexão do cabo de entrada (tipo/comprimento)	H05VV-F5G2.5, 1 m

© Rittal 2025 3

Recursos

Conexão do cabo de saída (tipo/comprimento)	H05VV-F5G2.5, 1 m
Emb.	1 unid.
Peso líquido	2.22
Peso bruto	2.52
Número da tarifa alfandegária	85366990
EAN	4028177948549
E-Number Sweden	E8439042
ETIM 9	EC000942
ECLASS 8.0	27130806

© Rittal 2025