

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5855.600

Sistema de armário individual VX SE

Estado: 04-04-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5855.600 - Sistema de armário individual VX SE Aço inoxidável

Armário individual em aço inoxidável com estrutura estável, dois níveis de montagem integrados, painel traseiro parafusado e porta. O teto e as laterais são feitos de uma única peça com estrutura perfilada. Compatibilidade total com o sistema modular VX25. Armários com largura entre 600 e 1200 mm. Aumento da eficiência, já que as laterais não precisam ser montadas.



Recursos

| | |
|------------|--|
| Cód. Ref. | SE 5855.600 |
| Material | Armário: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido Porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 2,0 mm com acabamento externo polido Painel traseiro: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido Chapas de base: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm |
| Superfície | Armário, porta e painel traseiro: acabamento polido (grão 400) Chapas de base: superfície sem acabamento Placa de montagem: galvanizada |

Recursos

| | |
|---|---|
| Escopo de fornecimento | Armário fechado nas laterais e em cima Porta(s) Armários com porta única: porta instalada à direita podendo ser instalada à esquerda Painel traseiro removível Placa de montagem Chapas de base Fecho: palheta dupla de 3 mm 2 trilhos de montagem de 18 x 39 mm |
| Dimensões | Largura: 1.200 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 500 mm |
| Dimensões da placa de montagem (L x A) | 1.099 mm x 1.896 mm |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 55 |
| Grau de proteção NEMA | NEMA 3R NEMA 12 |
| Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E | Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Type 3R Tipo 12 |
| Código IK | IK10 |
| Quantidade de portas | 2 |
| Nota | Devido à dureza do material, recomendamos fazer a montagem interna com parafusos de aço torx 2486.400. |
| Material básico | Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 186 kg |
| Peso bruto | 196 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |

Recursos

| | |
|----------------------|--|
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Descrição do produto | SE Armario inox 1.4301 c/1200x2000x500mm |

Aprovações

| | |
|--------------|--|
| Aprovações | UL + C-UL (listed) |
| Certificados | Superfície Grau de proteção |
| Explicações | Declaration of conformity Declaración de conformidad UK |
