Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





IT 7100.120 Rack OCP ORV3


Estado: 16-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



IT 7100.120 - Rack OCP ORV3

OCP é uma ambiciosa comunidade internacional, que tem o objetivo de simplificar e otimizar a infraestrutura de TI. O rack OCP ORV3 da Rittal é aceito pela OCP e está pronto para uso imediato. Sempre que necessário, é muito fácil fazer ajustes e complementações utilizando a linha de acessórios. Além disso, o rack OCP ORV3 está preparado para a instalação de uma solução Direct Liquid Cooling (DLC). Coloque sua eficiência e desempenho em um novo patamar com este rack.







2

Recursos

Cód. Ref.	IT 7100.120
Modelo	Estrutura aberta
	with busbar
	Preparado para entrada dos cabos pelo teto ou pela base
	Roteamento de cabos na frente abrangendo toda a altura
Vantagens	Preparado para instalar os componentes OCP de 21" e fazer o
	contato direto com o trilho de energia
	Agilização da instalação e do serviço pela montagem por encaixe
	da TI e do sistema de trilhos de energia OCP para TI
	Gerenciamento integrado dos cabos no rack dianteiro abrangendo
	toda a altura
	Ideal para computação de alto desempenho e tecnologia de IA
	devido ao preparo para uso de soluções Direct Liquid Cooling
	projetadas para dissipar o calor gerado no rack
	Rodízios integrados e adequados para carga pesada facilitam o
	transporte e simplificam o manuseio no data center
Dados técnicos	Tensão nominal de serviço: 48 V DC / potência nominal 18 kW
Material	Chapa de aço
Superfície	Pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó

© Rittal 2025

Recursos

Cor	RAL 9005
Escopo de fornecimento	Rack OCP ORV3
	Trilho de energia OCP para, no máximo, 48 DC/18 kW
	2 treliças, pré-montadas
	Pés de nivelamento pré-montados
	4 rodízios (giratórios)
	Vedação para chapas de base
	Chapa condutora de ar
Dimensões	Largura: 600 mm
	Altura: 2.286 mm
	Profundidade: 1.068 mm
Unidades de altura	44 OU
Capacidade de carga	14 000 N
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	172
Peso bruto	200
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177997738
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Aprovações

Aprovações	IEC CB UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity

© Rittal 2025 3