


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8640.026**

Cantoneira da base soleira com  
acabamentos dianteiros e traseiros,  
200 mm

Estado: 31-01-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8640.026 - Cantoneira da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros, 200 mm para VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Cantoneiras altamente resistentes da base soleira com autoposicionamento em relação ao armário e, dependendo da aplicação, com ou sem acabamento. Aberturas grandes nas cantoneiras para acesso facilitado ao ponto de parafusamento, com cobertura de canto e módulo em plástico.

## Recursos

|                        |  |
|------------------------|--|
| Cód. Ref.              | VX 8640.026  |
| Descrição do produto   | Cantoneiras altamente resistentes da base soleira com autoposicionamento em relação ao armário e, dependendo da aplicação, com ou sem acabamento. Aberturas grandes nas cantoneiras para acesso facilitado ao ponto de parafusamento, com cobertura de canto e módulo em plástico. |
| Material               | Cantoneira da base soleira: chapa de aço<br>Acabamentos para base soleira: chapa de aço<br>Cobertura de canto e módulo: plástico   |
| Cor                    | RAL 9005   |
| Escopo de fornecimento | 4 cantoneiras da base soleira com 200 mm de altura<br>4 coberturas de canto<br>4 coberturas de módulo<br>1 acabamento da base soleira dianteiro/traseiro, 200 mm<br>2 acabamentos da base soleira dianteiros/traseiros com 100 mm de altura<br>Inclui material de fixação          |
| Nota                   | Acabamentos laterais para arrematar uma unidade de base soleira, para estabilizar adicionalmente as bases soleiras entre si ou fazer a instalação interna da base soleira  |
| Dimensões              | Altura: 200 mm   |
| Adequado para          | Largura: = 1.600 mm  |

# Recursos

|   |                   |
|---|-------------------|
| Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E | Tipo 1<br>Tipo 12 |
| Peso/embalagem                                    | 14,9 kg           |
| Emb.  | 2 unid.           |
| Peso líquido                                      | 14.64             |
| Peso bruto  | 14.84             |
| Número da tarifa alfandegária                     | 94039910          |
| EAN   | 4028177958906     |
| E-Number Sweden                                   | E3465374          |
| ETIM 9  | EC000721          |
| ETIM 8  | EC000721          |
| ECLASS 8.0  | 27182003          |

# Aprovações

|            |                  |
|------------|------------------|
| Aprovações | UL + C-UL - FTTA |
|------------|------------------|