



**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8660.046**

**Acabamentos laterais para base  
soleira**

Estado: 04-02-2026 (Fonte: [ittal.com/pt-pt](http://ittal.com/pt-pt))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8660.046 - Acabamentos laterais para base soleira para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Para arremate lateral de uma unidade de base soleira e estabilização adicional ou para fazer a instalação interna de bases soleiras modulares. Em bases soleiras com 200 mm de altura é possível montar um acabamento com 200 mm de altura ou dois com 100 mm de altura.



## Recursos

Cód. Ref.	VX 8660.046
Modelo	Lisa
Material	Chapa de aço
Cor	RAL 9005
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Dimensões	Altura: 200 mm
Adequado para	<p>Tipo de caixa: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX</p> <p>Profundidade: = 1.200 mm</p>

# Recursos

---

Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Tipo 1 Tipo 12
Peso/embalagem	7,12 kg
Emb.	2 unid.
Adequado para	para o sistema de base soleira VX em chapa de aço
Peso líquido	7.12
Peso bruto	7.124
PCF/emb (cadle to gate)	27,1 kg CO <sub>2</sub> eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	94039910
EAN	4028177978348
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

---

# Aprovações

---

Explicações	PCF-declaration
-------------	-----------------

---