
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8800.752 Canaleta de cabos

Estado: 18-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



TS 8800.752 - Canaleta de cabos

Com perfurações no padrão DIN/especiais para a montagem diretamente no perfil do armário ou em superfícies como placas de montagem. Pontos de ruptura predefinidos nas nervuras e na base da canaleta.





Recursos

Cód. Ref.	TS 8800.752
Modelo	para placas de montagem para montagem no esquema de perfurações VX
Descrição do produto	Com perfurações no padrão DIN/especiais para a montagem diretamente no perfil do armário ou em superfícies como placas de montagem. Pontos de ruptura predefinidos nas nervuras e na base da canaleta.
Material	PVC duro Dificilmente inflamável e autoextinguível Resistente a temperaturas de até +60°C
Cor	Semelhante a RAL 7030
Escopo de fornecimento	Canaleta de cabos com tampa
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm

© Rittal 2025

Recursos

Instalações possíveis	Com perfurações no padrão DIN/especiais para a montagem diretamente no perfil do armário ou em superfícies como placas de montagem Se a placa de montagem for instalada na parte de trás, alinhada com o quadro do armário (posição de montagem ±0 mm), as canaletas de cabos posicionadas na horizontal ficam alinhadas com as canaletas de cabos montadas no perfil do armário
Nota	Pode ser cortada no comprimento necessário.
Dimensões	Largura: 60 mm Profundidade: 80 mm Comprimento: 2.000 mm
Emb.	18 unid.
Peso líquido	23.976
Peso bruto	25.235
Número da tarifa alfandegária	39259020
EAN	4028177445468
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703

Aprovações

Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3