### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





## TX 7888.102 Rack para rede TX CableNet

Estado: 19-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



# TX 7888.102 - Rack para rede TX CableNet com portas ventiladas

O gerenciamento de cabos em um novo patamar: o TX CableNet reúne vários anos de experiência em um rack para TI que atende a todos os requisitos de funcionalidade e qualidade, totalmente preparado para a configuração interna personalizada.







#### Recursos

Cód. Ref.	TX 7888.102
Modelo	1ª geração
	ventilado
	Sem laterais
Vantagens	Novo conceito de chapa de teto: aproveitamento total da
	profundidade na instalação dos cabos e opção de integração de um
	módulo de ventiladores
	Conceito eficiente de quadro para configuração individualizada
	Acesso facilitado: montagem e remoção simples das laterais e
	portas para agilizar o acesso ao interior do armário
	Opção de instalação de componentes de rede ativos e passivos
	graças às portas ventiladas
	A porta pode ser instalada à direita ou à esquerda
	Ampla linha de acessórios para configurações internas
	customizadas

© Rittal 2025 2

#### Recursos

Material	Teto: chapa de aço de 1,5 mm Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm
	Porta: chapa de aço de 1,2 mm
	Trilhos perfilados de 19": chapa de aço de 2 mm
Superfície	Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão Partes planas: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Rack com porta dianteira ventilada e porta traseira Estrutura do armário com portas e chapa de teto Chapa de teto soldada, com conceito de entrada dos cabos em cascata na lateral, com recorte coberto para chapa de ventilação Dois trilhos perfilados de 482,6 mm (19") na frente e atrás Porta dianteira em chapa de aço, ventilada, com dobradiças de 130° Porta traseira em chapa de aço, ventilada, inteiriça, com dobradiças de 130° Fecho dianteiro e traseiro: modelo design com fecho de segurança 3524 E Palete IPPC
Dimensões	Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 1.000 mm
Unidades de altura	42 UA
Distância entre os níveis (pronto para montagem)	645 mm
Modelo	Sem laterais
Design doors	ventilado
Capacidade de carga	5000 N
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	78
Peso bruto	88
Número da tarifa alfandegária	94032080

© Rittal 2025 3

#### Recursos

EAN	4028177965560
E-Number Sweden	E7238491
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

## Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025