## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# VX 8807.010 Sistema de armários modulares VX25

Estado: 15-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



#### VX 8807.010 - Sistema de armários modulares VX25 EMC

Nossos armários de grande porte da série VX25 já apresentam uma excelente blindagem na versão padrão cobrindo uma ampla faixa de frequência. Para exigências de EMC mais elevadas, a Rittal oferece um modelo do armário VX25 com alto nível de blindagem contra alta frequência.

#### Recursos

Cód. Ref.	VX 8807.010
Modelo	Modelo EMC
Descrição do produto	Nossos armários de grande porte da série VX25 já apresentam uma excelente blindagem na versão padrão cobrindo uma ampla faixa de frequência. Para exigências de EMC mais elevadas, a Rittal oferece um modelo do armário VX25 com alto nível de blindagem contra alta frequência.
Material	Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm com revestimento de liga de zinco/magnésio
	Teto: chapa de aço de 1,5 mm com revestimento de liga de zinco/ magnésio
	Porta: chapa de aço de 2,0 mm com revestimento de liga de zinco/ magnésio
	Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm com revestimento de liga de zinco/magnésio
	Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm
	Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
Superfície	Estrutura do armário: superfície não tratada
	Porta, painel traseiro e teto: acabamento externo com pintura e
	interno sem pintura
	Chapas de base: galvanizadas
	Placa de montagem: galvanizada
Cor	RAL 7035

© Rittal 2025 2

### Recursos

Escopo de fornecimento	Estrutura do armário Porta(s) Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda		
	Painel traseiro Chapa de teto Chapas de base Placa de montagem Fecho: palheta dupla de 3 mm 2 trilhos de montagem de 18 x 39 mm		
		Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 55
		Protection category NEMA	NEMA 1
			NEMA 12
		Classificação dos tipos segundo	Tipo 1
		os padrões UL 50E	Tipo 12
Dimensões	Largura: 800 mm		
	Altura: 2.000 mm		
	Profundidade: 600 mm		
Quantidade de portas	1		
Nota	No caso de armários montados em módulos é necessária a vedação para blindagem EMC		
Emb.	1 unid.		
Peso líquido	119.05		
Peso bruto	129.6		
PCF/emb (cadle to gate)	320,3 kg CO2 eq (Cat B)		
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente		
EAN	4028177924574		
ETIM 9	EC000261		
ECLASS 8.0	27180101		

© Rittal 2025 3

## Aprovações

Aprovações	Bureau Veritas
	DNV-GL
	UL + C-UL (listed)
Certificados	Superfície
Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 4