


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8807.020

Sistema de armários modulares VX25

Estado: 16-04-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8807.020 - Sistema de armários modulares VX25 EMC

Nossos armários de grande porte da série VX25 já apresentam uma excelente blindagem na versão padrão cobrindo uma ampla faixa de frequência. Para exigências de EMC mais elevadas, a Rittal oferece um modelo do armário VX25 com alto nível de blindagem contra alta frequência.

Recursos

Cód. Ref.	VX 8807.020
Modelo	Modelo EMC
Descrição do produto	Nossos armários de grande porte da série VX25 já apresentam uma excelente blindagem na versão padrão cobrindo uma ampla faixa de frequência. Para exigências de EMC mais elevadas, a Rittal oferece um modelo do armário VX25 com alto nível de blindagem contra alta frequência.
Material	Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm com revestimento de liga de zinco/magnésio Teto: chapa de aço de 1,5 mm com revestimento de liga de zinco/magnésio Porta: chapa de aço de 2,0 mm com revestimento de liga de zinco/magnésio Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm com revestimento de liga de zinco/magnésio Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
Superfície	Estrutura do armário: superfície não tratada Porta, painel traseiro e teto: acabamento externo com pintura e interno sem pintura Chapas de base: galvanizadas Placa de montagem: galvanizada
Cor	RAL 7035

Recursos

Escopo de fornecimento	Estrutura do armário Porta(s) Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda Painel traseiro Chapa de teto Chapas de base Placa de montagem Fecho: palheta dupla de 3 mm 2 trilhos de montagem de 18 x 39 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Tipo 1 Tipo 12
Dimensões	Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 800 mm
Quantidade de portas	1
Nota	No caso de armários montados em módulos é necessária a vedação para blindagem EMC
Emb.	1 unid.
Peso líquido	121 kg
Peso bruto	135 kg
PCF/emb (cadle to gate)	332,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Descrição do produto	VX Baying enclosure system, WHD: 800x2000x800 mm, Sheet steel, EMC version, with mounting plate, single door at the front

Aprovações

Aprovações

Bureau Veritas
DNV-GL
UL + C-UL (listed)

Certificados

Superfície

Explicações

Declaration of conformity
Declaración de conformidad UK