


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TE 7888.520

## Rack para rede TE 8000

Estado: 21-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TE 7888.520 - Rack para rede TE 8000

Rack TE 8000 para TI com porta transparente, preparado para a instalação personalizada de seu interior.

## Recursos

|                        |   |
|------------------------|---|
| Cód. Ref.              | TE 7888.520   |
| Modelo                 | Com laterais  |
| Vantagens              | Sem estrutura de quadro<br>Acesso irrestrito<br>Transporte simples por permitirem que sejam desmembrados<br>A porta pode ser instalada à direita ou à esquerda  |
| Material               | Chapa de aço<br>Porta transparente: vidro de segurança com espessura de 3 mm  |
| Superfície             | Quadro de montagem: pintura eletroforética por imersão<br>Partes planas: pintura eletrostática a pó   |
| General colour         | RAL 7035  |
| Cor                    | RAL 7035  |
| Escopo de fornecimento | Quadro de montagem autossustentável de 482,6 mm (19") com profundidade variável na frente e atrás<br>Porta transparente dianteira incluindo dobradiça de 130°, puxador e fecho de segurança 3524 E<br>Porta traseira em chapa de aço incluindo dobradiça de 130° e fecho de segurança 3524 E<br>Quadro de base com recorte máximo (para montagem opcional de chapas modulares)<br>Chapa de teto com recorte coberto para cabos e para ventilador opcional<br>4 pés de nivelamento M10 (inclusos)<br>4 pinos distanciadores de 20 mm para elevação da chapa de teto (inclusos)<br>Laterais traváveis incluindo fecho de segurança 3524 E |
| Dimensões              | Largura: 800 mm<br>Altura: 2.000 mm<br>Profundidade: 600 mm   |

# Recursos

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Unidades de altura                                   | 42 UA                      |
| Unidades de altura                                   | 42 UA                      |
| Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente | 30 mm / 30 mm /            |
| Distância entre os níveis (pronto para montagem)     | 495 mm                     |
| Capacidade de carga                                  | 4000 N                     |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529        | IP 20                      |
| Material básico                                      | Chapa de aço               |
| Emb.   | 1 unid.                    |
| Peso líquido   | 100 kg                     |
| Peso bruto   | 103 kg                     |
| Número da tarifa alfandegária                        | 94032080                   |
| ETIM 9   | EC002499                   |
| ECLASS 8.0   | 27180207                   |
| Descrição do produto                                 | TE8000 c/800x2000x600 42ua |

# Aprovações

Explicações

Declaration of conformity