

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8840.110

Sistema de armários modulares VX25

Estado: 30-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8840.110 - Sistema de armários modulares VX25

Caixa básica com porta transparente

O armário básico VX com porta transparente para aplicações industriais: quadro com porta dianteira transparente, porta traseira, chapa de teto e chapas de base subdivididas. Muito mais eficiência na configuração interna do armário.



Recursos

| | |
|------------------------|--|
| Cód. Ref. | VX 8840.110 |
| Material | Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm Teto: chapa de aço de 1,5 mm Porta transparente: vidro de segurança com espessura de 3 mm Porta traseira: chapa de aço de 2,0 mm Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm |
| Superfície | Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão Porta, teto e painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada |
| Cor | RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Estrutura do armário Porta dianteira transparente com moldura em alumínio (180°) Porta traseira em chapa de aço (130°) Fecho dianteiro e traseiro: palheta dupla de 3 mm Chapa de teto Chapa de base |

Recursos

| | |
|---|---|
| Dimensões | Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 800 mm |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 55 |
| Grau de proteção NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E | Tipo 1 Tipo 12 |
| Código IK | IK08 |
| Material básico | Chapa de aço |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 87 kg |
| Peso bruto | 90 kg |
| PCF/emb (cadle to gate) | 221,7 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF) | Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Descrição do produto | VX Baying enclosure system, WHD: 800x2000x800 mm, sheet steel, without mounting plate, glazed door at the front |

Aprovações

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Aprovações | UL + C-UL (listed) |
| Certificados | Superfície Grau de proteção |

Aprovações

Explicações

Declaration of conformity

Declaración de conformidad UK