Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.






AX 9202.100 Caixas Ex

Estado: 14-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



AX 9202.100 - Caixas Ex AX vazia em plástico com porta com dobradiças

Caixa EX com porta com dobradiça, plástico







Recursos

Cód. Ref.	AX 9202.100
Modelo	Caixas Ex
Aplicações	Zona 1 e 2 ou 21 e 22 segundo a diretriz europeia 2014/34/UE Faixa de temperatura ambiente: -40 °C+70 °C As temperaturas indicadas podem ser limitadas utilizando os aparelhos instalados Proteção contra inflamação segundo a norma EN 60 079: proteção
	dos equipamentos devido à maior segurança (Ex e) e por meio da caixa (Ex tb)
Material	Caixa: poliéster insaturado reforçado com fibra de vidro, resistência da superfície: < 10 ΩΩ
	Porta: poliéster insaturado reforçado com fibra de vidro, resistência da superfície: < 10 Ω, com vedação de silicone colada
	Placa de montagem: chapa de aço galvanizada
Cor	RAL 9011
Escopo de fornecimento	Caixa
	Porta
	Placa de montagem

© Rittal 2025

Recursos

Dimensões	Largura: 250 mm Altura: 350 mm Profundidade: 150 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	155 mm x 275 mm
Espessura do material da placa de montagem	2,5 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U	sim
Certificate PTB 03 ATEX 1011U	sim
Fecho	Quantidade de fechos: 1
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 65
Protection category NEMA	Tipo 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Tipo 12
Código IK	IK09
Faixa de temperatura de serviço	-40 °C70 °C
Temperatura de serviço	As temperaturas indicadas podem ser limitadas utilizando os aparelhos instalados
Emb.	1 unid.
Peso líquido	4.5
Peso bruto	4.94
Número da tarifa alfandegária	94037000
EAN	4028177952065
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502

© Rittal 2025 3

Aprovações

Aprovações	ATEX
	ATEX QA
	IECEx
	IECEx QAR
	UR + C-UR (recognized)
Explicações	Attestation of Conformity

© Rittal 2025