

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 9202.100

Caixas Ex

Estado: 22-01-2026 (Fonte: ittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 9202.100 - Caixas Ex AX vazia em plástico com porta com dobradiças

Caixa EX com porta com dobradiça, plástico



Recursos

Cód. Ref.	AX 9202.100
Modelo	Caixas Ex
Aplicações	<p>Zona 1 e 2 ou 21 e 22 segundo a diretriz europeia 2014/34/UE</p> <p>Faixa de temperatura ambiente: -40 °C...+70 °C</p> <p>As temperaturas indicadas podem ser limitadas utilizando os aparelhos instalados</p> <p>Proteção contra inflamação segundo a norma EN 60 079: proteção dos equipamentos devido à maior segurança (Ex e) e por meio da caixa (Ex tb)</p>
Material	<p>Caixa: poliéster insaturado reforçado com fibra de vidro, resistência da superfície: < 10Ω</p> <p>Porta: poliéster insaturado reforçado com fibra de vidro, resistência da superfície: < 10Ω, com vedação de silicone colada</p> <p>Placa de montagem: chapa de aço galvanizada</p>
Cor	RAL 9011
Escopo de fornecimento	<p>Caixa</p> <p>Porta</p> <p>Placa de montagem</p>

Recursos

Dimensões	Largura: 250 mm Altura: 350 mm Profundidade: 150 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	155 mm x 275 mm
Espessura do material da placa de montagem	2,5 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U	sim
Certificate PTB 03 ATEX 1011U	sim
Fecho	Quantidade de fechos: 1
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 65
Protection category NEMA	Tipo 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Tipo 12
Código IK	IK09
Faixa de temperatura de serviço	-40 °C...70 °C
Temperatura de serviço	As temperaturas indicadas podem ser limitadas utilizando os aparelhos instalados
Emb.	1 unid.
Peso líquido	4.5
Peso bruto	4.94
Número da tarifa alfandegária	94037000
EAN	4028177952065
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502

Aprovações

Aprovações	ATEX ATEX QA IECEx IECEx QAR UR + C-UR (recognized)
Explicações	Attestation of Conformity
