


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.882

Rack para rede TE 8000

Estado: 17-02-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.882 - Rack para rede TE 8000 ventilado

Sistema de rack desmontável para TI com quadro de montagem de 482,6 mm (19") com profundidade variável.

Recursos

Cód. Ref.	TE 7888.882
Vantagens	<p>Sem estrutura de quadro</p> <p>Acesso irrestrito</p> <p>Transporte simples por permitirem que sejam desmembrados</p> <p>A porta pode ser instalada à direita ou à esquerda</p>
Material	Chapa de aço
Superfície	<p>Quadro de montagem: pintura eletroforética por imersão</p> <p>Partes planas: pintura eletrostática a pó</p>
General colour	RAL 7035
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	<p>Quadro de montagem autossustentável de 482,6 mm (19") com profundidade variável na frente e atrás</p> <p>Porta em chapa de aço ventilada (com 67 % de área livre na parte perfurada) dianteira, com puxador, dobradiça de 130° e fecho de segurança 3524 E</p> <p>Porta traseira em chapa de aço com ventilação (com superfície livre da parte perfurada de > 67%), dobradiça de 130° e fecho de segurança 3524 E</p> <p>Quadro de base com recorte máximo (para montagem opcional de chapas modulares)</p> <p>Chapa de teto com recorte coberto para cabos e para ventilador opcional</p> <p>4 pés de nivelamento M10 (inclusos)</p> <p>4 pinos distanciadores de 20 mm para elevação da chapa de teto (inclusos)</p> <p>Kit para montagem modular</p>
Dimensões	<p>Largura: 600 mm</p> <p>Altura: 2.000 mm</p> <p>Profundidade: 1.000 mm</p>

Recursos

Unidades de altura	42 UA
Unidades de altura	42 UA
Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente	80 mm / 130 mm
Distância entre os níveis (pronto para montagem)	745 mm
Capacidade de carga	7000 N
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 20
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	65
Peso bruto	68
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177801516
E-Number Sweden	E7282507
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Aprovações

Explicações Declaration of conformity