


**Rittal – The System.**


Faster – better – everywhere.



**SV 9340.550**

**Adaptador OM**

Estado: 03-02-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))



# SV 9340.550 - Adaptador OM com bornes à mola



## Recursos

Cód. Ref.	SV 9340.550
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor	Chassi: RAL 7035
Corrente nominal máx.	32 A
Tensão nominal de serviço	690 V, 3~
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras	60 mm
Tipo de trilhos de suporte	Support frame, 1 x TS 45C, PinBlock
Qtd. de polos	3 polos
PinBlock	sim
Dimensões	Largura: 45 mm Altura: 208 mm
Conexão de condutores cilíndricos	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Quantidade/altura dos trilhos de suporte	1 / 10 mm
Adequado para barras	Altura: 5, 10 mm
Quadro de suporte (L x A)	45 mm x 170 mm
Emb.	1 unid.

# Recursos

---

Peso líquido	0.238
Peso bruto	0.29
Teor de cobre (kg / unidade)	0.027
Número da tarifa alfandegária	85369095
EAN	4028177502635
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

---

# Aprovações

---

Aprovações	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK

---