

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.810

Sistema de armários modulares VX25

Estado: 04-04-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.810 - Sistema de armários modulares VX25 segundo as especificações

Armário padrão empresarial com base soleira de 200 mm, sem placa de montagem, para instalação de um sistema de cabeamento. Aplicação conforme as listas de materiais específicos dos projetos da respectiva marca.

Recursos

Cód. Ref.	VX 7993.810
Descrição do produto	Estrutura simétrica estável de quadro composta por perfil oco laminado com orifícios no esquema DIN com intervalos de 25 mm no contorno de todos os níveis, na horizontal e na vertical. Perfis com dois níveis de montagem para configuração interna compacta, chassis idênticos para a instalação nos perfis verticais e horizontais do armário e níveis de montagem com acesso pelo lado de fora. Fixação estável no piso pelo reforço integrado na base. Modularidade fácil e estável em todos os lados utilizando apenas poucas peças. Chapa de base tripartida montada, podendo ser facilmente removida e substituída. Fixação das chapas de base com ligação equipotencial automática. Portas com vedação em espuma de poliuretano expandido e fecho de barra.
Material	Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm Teto: chapa de aço de 1,5 mm Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm Porta: chapa de aço de 2,0 mm Elementos da base soleira: chapa de aço
Superfície	Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão Partes planas: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó Chapas de base: galvanizadas
Cor	Estrutura do armário, teto, painel traseiro, porta(s): RAL 7035 Base soleira: RAL 9005

Recursos

Escopo de fornecimento	<p>Estrutura do armário</p> <p>Porta(s)</p> <p>Chapa de teto</p> <p>Painel traseiro</p> <p>Fecho: palheta dupla de 3 mm sem placa de montagem</p> <p>Base soleira, 200 mm de altura, composta por: 4 cantoneiras em chapa de aço, acabamento liso 8640.02X na frente e atrás, acabamentos lisos 8640.043 nas laterais</p> <p>A ligação equipotencial do teto, laterais e chapas de base é feita automaticamente na montagem por meio de elementos de contato</p> <p>Porta(s) com cordão de aterramento EMC 2412.316 no lado de cima aterrados na estrutura do armário com porca deslizante</p> <p>Fecho Comfort 8618.240 com fecho E1 integrado, fornecimento sem chave (avulso)</p> <p>2 peças para fixação no piso 8660.100 (avulsas)</p> <p>Sistema de iluminação LED, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, sem tomada, montado em cima na frente</p> <p>Portas sobrepostas em chapa de aço com subdivisão assimétrica, porta esquerda de 600 mm com fecho e porta de encosto direita de 400 mm, dobradiças de 180°</p> <p>Chapas de base galvanizadas, tripartidas, com recorte para entrada de cabos e régua de escova encaixada</p>
Quantidade de portas	2
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 05
Nota	Conforme definido pelo acordo 1.09 § 1.1.2, todos os fechos montados em máquinas são fornecidos sem chave. Para uso próprio, o fornecedor pode pedir as chaves dos tambores separadamente indicando o código de referência 2532.002.
Dimensões	Largura: 1.000 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 600 mm
Altura incluindo a base soleira	2200 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	122 kg
Peso bruto	132,2 kg

Recursos

Número da tarifa alfandegária	94032080
-------------------------------	----------

ETIM 9	EC000261
--------	----------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------