


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.130

# Seccionadores sob carga para fusíveis NH

Estado: 20-08-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.130 - Seccionadores sob carga para fusíveis NH com controle eletrônico de fusíveis

## Recursos

Cód. Ref.	SV 9344.130
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94 Guias de contato: cobre eletrolítico prateado
Cor	Chassi: RAL 7035 Tampa: RAL 7035/7001
Área de aperto para barras laminadas em cobre	Largura da área de aperto: 32 mm Altura da área de aperto: 10 mm
for mounting plate assembly	sim
Saída dos condutores	Em cima/embaixo
Tipo de ligação (elétrica)	Parafuso M10
Corrente nominal de serviço máxima	250 A
Tensão nominal de serviço	400 V - 690 V, 3~
Para tamanho NH	1
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusíveis)
Dimensões	Largura: 184 mm Altura: 298 mm
Conexão de condutores cilíndricos	10 - 150 mm <sup>2</sup>
Qtd. de polos	3 polos
com controle eletrônico de fusíveis	sim
Emb.	1 unid.
Peso líquido	2.3

## Recursos

---

Peso bruto	2.343
Teor de cobre (kg / unidade)	0.3
Número da tarifa alfandegária	85365080
EAN	4028177540620
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

## Aprovações

---

Aprovações	CQC-CCC
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK