Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





VX 7993.916 Sistema de armários modulares VX25

Estado: 14-09-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



VX 7993.916 - Sistema de armários modulares VX25 Padrão Daimler Integra

Armário padrão Daimler Integra com porta traseira ou painel traseiro encaixável, sem placa de montagem, para instalação de um sistema de cabeamento.

Recursos

Cód. Ref.	VX 7993.916
Modelo	Com porta traseira
Descrição do produto	Estrutura simétrica estável de quadro composta por perfil oco laminado com orifícios no esquema DIN com intervalos de 25 mm no contorno de todos os níveis, na horizontal e na vertical. Perfis com dois níveis de montagem para configuração interna compacta, chassis idênticos para a instalação nos perfis verticais e horizontais do armário, níveis de montagem com acesso pelo lado de fora e fixação estável no piso pelo reforço integrado na base. Modularidade fácil e estável em todos os lados utilizando apenas poucas peças. Chapa de base tripartida montada, podendo ser facilmente removida e substituída. Portas com vedação em espuma de poliuretano expandido, fecho de barra e vão livre da base de 25 mm.
Material	Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm Teto: chapa de aço de 1,5 mm Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm Porta: chapa de aço de 2,0 mm
Superfície	Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão Partes planas: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó Chapas de base: galvanizadas Quadro de reforço da porta galvanizado
Cor	RAL 7035

© Rittal 2025 2

Recursos

Escopo de fornecimento	Estrutura do armário Porta(s) Chapa de teto parafusada com quatro olhais de suspensão 2568.000 Chapas de base sem placa de montagem
	Porta dianteira com quadro de reforço quadrado, dobradiças de 180° 8618.330 montadas e fecho de palheta dupla 8618.306 instalado
	Porta traseira com quadro de reforço quadrado, dobradiças de 130° montadas e fecho de palheta dupla 8618.306 instalado A ligação equipotencial do teto, laterais e chapas de base é feita automaticamente na montagem por meio de elementos de contato
Dimensões	Largura: 600 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 500 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 55
Quantidade de portas	1
Emb.	1 unid.
Peso líquido	79.4
Peso bruto	80.8

© Rittal 2025 3