


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.130

Seccionadores sob carga para fusíveis NH

Estado: 05-04-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.130 - Seccionadores sob carga para fusíveis NH com controle eletrônico de fusíveis

Recursos

| | |
|---|--|
| Cód. Ref. | SV 9344.130 |
| Modelo | Para instalação em placa de montagem |
| Material | Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94 Guias de contato: cobre eletrolítico prateado |
| Cor | Chassi: RAL 7035 Tampa: RAL 7035/7001 |
| Área de aperto para barras laminadas em cobre | Largura da área de aperto: 32 mm Altura da área de aperto: 10 mm |
| for mounting plate assembly | sim |
| Saída dos condutores | Em cima/embaixo |
| Tipo de ligação (elétrica) | Parafuso M10 |
| Corrente nominal de serviço máxima | 250 A |
| Tensão nominal de serviço | 400 V - 690 V, 3~ |
| Para tamanho NH | 1 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusíveis) |
| Dimensões | Largura: 184 mm Altura: 298 mm |
| Conexão de condutores cilíndricos | 10 - 150 mm ² |
| Qtd. de polos | 3 polos |
| com controle eletrônico de fusíveis | sim |
| Diâmetro dos condutores cilíndricos | 10 - 150 mm ² |

Recursos

| | |
|-------------------------------|--|
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 2,3 kg |
| Peso bruto | 2,343 kg |
| Teor de cobre (kg / unidade) | 0,3 |
| Número da tarifa alfandegária | 85365080 |
| ETIM 9 | EC000249 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Descrição do produto | SV NH-ON-LOAD SECC.S/CARGA NH.TAM.00 A 3 |

Aprovações

| | |
|-------------|--|
| Aprovações | CQC-CCC |
| Explicações | Declaration of conformity Declaración de conformidad UK |