### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9344.230

# Seccionadores sob carga para fusíveis NH

Estado: 17-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



# SV 9344.230 - Seccionadores sob carga para fusíveis NH com controle eletrônico de fusíveis

#### Recursos

Cód. Ref.	SV 9344.230
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94 Guias de contato: cobre eletrolítico prateado
Cor	Chassi: RAL 7035 Tampa: RAL 7035/7001
Área de aperto para barras laminadas em cobre	Largura da área de aperto: 50 mm Altura da área de aperto: 10 mm
for mounting plate assembly	sim
Saída dos condutores	Em cima/embaixo
Tipo de ligação (elétrica)	Parafuso M10
Corrente nominal de serviço máxima	400 A
Tensão nominal de serviço	400 V - 690 V, 3~
Para tamanho NH	2
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusíveis)
Dimensões	Largura: 210 mm Altura: 298 mm
Conexão de condutores cilíndricos	10 - 240 mm²
Qtd. de polos	3 polos
com controle eletrônico de fusíveis	sim
Cross section round conductor	10 - 240 mm²
Emb.	1 unid.

© Rittal 2025

#### Recursos

Peso líquido	3.178
Peso bruto	3.18
Teor de cobre (kg / unidade)	1
Número da tarifa alfandegária	85365080
EAN	4028177540699
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

## Aprovações

Aprovações	CQC-CCC
Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3