### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# VX 8122.245

# Lateral parafusada em chapa de aço

Estado: 21-10-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



# VX 8122.245 - Lateral parafusada em chapa de aço para VX

Laterais parafusadas em chapa de aço para VX.

#### Recursos

Cód. Ref.	VX 8122.245
Vantagens	Montagem agilizada com suportes encaixáveis de laterais Ligação equipotencial automática e maior proteção EMC pelas partes planas com elementos de contato internos Instalação fácil na altura e profundidade por meio de dispositivos de fixação Montagem fácil e simples Pinos de aterramento com superfície de contato grande sem tinta para apoio perfeito
Material	Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície	Pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Adequado para	Tipo de caixa: VX IT Altura: = 2.200 mm Profundidade: = 1.200 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 55
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Tipo 1 Tipo 12
Material básico	Chapa de aço
Emb.	2 unid.
PCF/emb (cadle to gate)	419,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente

© Rittal 2025

### Recursos

ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

## Aprovações

Aprovações UL + C-UL (listed)

© Rittal 2025 3