


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8284.000

# Sistema de armários modulares VX25

Estado: 02-07-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8284.000 - Sistema de armários modulares VX25

## Armário básico

O padrão na produção de armários: quadro com porta dianteira dupla, painel traseiro, placa de montagem, chapa de teto e chapas de base subdivididas. Muito mais eficiência na configuração interna do armário.



## Recursos

|            |   |
|------------|---|
| Cód. Ref.  | VX 8284.000   |
| Material   | Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm<br>Teto: chapa de aço de 1,5 mm<br>Porta: chapa de aço de 2,0 mm<br>Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm<br>Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm<br>Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm           |
| Superfície | Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão<br>Porta, teto e painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada<br>Placa de montagem e chapas de base: galvanizadas |
| Cor        | RAL 7035  |

# Recursos

|   |   |
|---|---|
| Escopo de fornecimento                                    | Estrutura do armário<br>Porta(s)<br>Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda<br>Chapa de teto<br>Painel traseiro<br>Chapas de base<br>Placa de montagem<br>2 trilhos de montagem de 18 x 39 mm<br>Fecho: palheta dupla de 3 mm |
| Dimensões   | Largura: 1.200 mm<br>Altura: 1.800 mm<br>Profundidade: 400 mm   |
| Dimensões da placa de montagem (L x A)                    | 1.099 mm x 1.696 mm   |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529             | IP 55   |
| Grau de proteção NEMA                                     | NEMA 1<br>NEMA 12   |
| Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E         | Tipo 1<br>Tipo 12   |
| Código IK   | IK10  |
| Quantidade de portas                                      | 2   |
| Material básico   | Chapa de aço  |
| Emb.  | 1 unid.   |
| Peso líquido  | 155,52 kg   |
| Peso bruto  | 165,6 kg  |
| PCF/emb (cadle to gate)                                   | 437,96 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF) | Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente   |
| Número da tarifa alfandegária                             | 94032080  |
| ETIM 9  | EC000261  |
| ETIM 8  | EC000261  |

# Recursos

---

ECLASS 8.0

27180101

---

Descrição do produto

Sistema de armários modulares VX, LxAxP: 1200 x 1800 x 400 mm, chapa de aço, com placa de montagem, porta dupla na frente

# Aprovações

---

Aprovações

Bureau Veritas  
DNV  
Lloyds Register  
UL + C-UL (listed)

---

Certificados

Superfície

---

Explicações

Manufacturer's declaration  
Declaration of conformity  
PCF-declaration