

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8456.000

# Sistema de armários modulares VX25, aço inoxidável

Estado: 06-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8456.000 - Sistema de armários modulares VX25, aço inoxidável Armário básico

O padrão na produção de armários em aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de alta qualidade: quadro com porta dianteira dupla, painel traseiro, placa de montagem, chapa de teto e chapas de base subdivididas. Muito mais eficiência na configuração interna do armário.



## Recursos

Cód. Ref.	VX 8456.000
Material	Estrutura do armário: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm Teto: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido Porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 2,0 mm com acabamento externo polido Painel traseiro: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido Chapas de base: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
Superfície	Estrutura do armário e chapas de base: superfície não tratada Porta, teto e painel traseiro: acabamento externo polido (grão 400) Placa de montagem: galvanizada

# Recursos

Escopo de fornecimento	Estrutura do armário Porta(s) Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda Chapa de teto Chapas de base Painel traseiro Placa de montagem Fecho: palheta dupla de 3 mm 2 trilhos de montagem de 18 x 39 mm
Dimensões	Largura: 1.200 mm Altura: 1.800 mm Profundidade: 400 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	1.099 mm x 1.696 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 55
Grau de proteção NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Tipo 1 Tipo 12
Código IK	IK10
Quantidade de portas	2
Nota	Devido à dureza do material, recomendamos fazer a montagem interna com parafusos de aço torx 2486.400.
Material básico	Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Emb.	1 unid.
Peso líquido	157,1 kg
Peso bruto	167,2 kg
PCF/emb (cadle to gate)	486,6
Número da tarifa alfandegária	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Recursos

---

Descrição do produto	Sistema de armários modulares VX, LxAxP: 1200 x 1800 x 400 mm, aço inoxidável 1.4301, com placa de montagem, porta dupla na frente
----------------------	--

# Aprovações

---

Aprovações	Bureau Veritas DNV UL + C-UL (listed)
Certificados	Superfície
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK PCF-declaration