

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.230

Adaptador de conexão RiLineX

Estado: 13-02-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



FRIEDHELM LOH GROUP

RX 9360.230 - Adaptador de conexão RiLineX

Adaptador de conexão RiLineX para sistemas de barramento de 60 mm. O aparelho possui uma fixação por meio de parafuso, sendo adequado para barras com espessura entre 5 e 10 mm.



Recursos

Cód. Ref.	RX 9360.230
Vantagens	Fixação no sistema de barramento e conexão dos cabos com apenas um parafuso
Material	Poliamida (PA 6) Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Cor	RAL 9005
Rated current of round conductor	630 A
Rated current of round conductor (UL)	600 A
Rated current of laminated copper bar	790 A
Rated current of laminated copper bar (UL)	760 A
Valores elétricos UL (SCCR)	27,5 kA - 600 V, RMS 100 kA - 600 V, disjuntor máx. 400 A, DIVQ/7 100 kA - 600 V, fusível classe L máx. 1200 A, JDDZ/7
Saída dos condutores	Em cima/embalado

Recursos

Para sistemas de barramento com 60 mm distância entre os centros das barras

Qtd. de polos 3 polos

Adequado para sistema de barramento RiLineX
RiLine60

Dimensões Largura: 126,8 mm
Altura: 239,4 mm
Profundidade: 104,6 mm

Conexão de condutores cilíndricos 95 - 240 mm²

Conexão de condutores cilíndricos, fios finos e com terminal 95 - 240 mm²

Conexão de condutores cilíndricos, fios finos com terminal AWG AWG 3/0 - AWG 450

Conexão de condutores cilíndricos flexíveis 95 - 240 mm²

Conexão de condutores cilíndricos flexíveis AWG AWG 3/0 - AWG 450

Conexão de condutores setoriais sólidos 120 - 240 mm²

Conexão de condutores setoriais sólidos AWG AWG 4/0 - AWG 450 kcmil

Conexão de condutores setoriais flexíveis 95 - 240 mm²

Conexão de condutores setoriais flexíveis AWG AWG 3/0 - AWG 450 kcmil

Connection sector conductor (max.) 240 mm²

Área de aperto para barras laminadas em cobre (L x A) 24 x 20 mm

Recursos

Tensão nominal	1000 V AC 1500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Categoria de sobretensão	4
Nível de contaminação	3
Normas	IEC/EN 61439-1 UL 508
Resistência à tensão de surto nominal Uimp	12 kV
Tensão nominal de isolamento Ui	1000 V
Power dissipation (max.)	20 W
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 2XB
Operation humidity max.	90 %
Faixa de temperatura de serviço	-5 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem	-25 °C...75 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)	10...90 %
Emb.	1 unid.
Peso líquido	1.5
Peso bruto	1.62
Número da tarifa alfandegária	85369010
EAN	4028177997233
ETIM 9	EC001531

Aprovações

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity