

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.720

Adaptador de componentes RiLineX

Estado: 13-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.720 - Adaptador de componentes RiLineX

Adaptador de componentes RiLineX (25 A, 3 polos, inclui cabos de ligação) em 45 mm de largura para sistemas de barramento de 60 mm. Com trilho de suporte montado e ajustável sem usar ferramenta para fixação dos componentes por encaixe.



Recursos

Cód. Ref.	RX 9360.720
Modelo	Com cabo de ligação
Vantagens	Para instalar dispositivos operacionais para a montagem nos trilhos de cobertura, por exemplo, partida de motores Cabo de ligação pré-confeccionado Fixação simples por encaixe dos trilhos de suporte Trava opcional contra deslocamento de equipamentos Fixação por encaixe e ajuste facilitado nas barras com espessura de 5/10 mm Montagem simples Redução da diversidade das peças por conta dos acessórios perfeitamente adaptados
Material	Poliamida (PA 6) Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Cor	RAL 9005 RAL 35745
Cabos de ligação (AWG)	AWG 12
Corrente nominal (máx.)	25 A

Recursos

Corrente nominal dos condutores cilíndricos	25 A
Corrente nominal dos condutores cilíndricos (UL)	25 A
Valores elétricos UL (SCCR)	5 kA - 600 V, RMS, sem proteção 100 kA - 600 V, fusível classe RK5 máx. 30 A, JDDZ/7 50 kA - 480 V, disjuntor máx. 22 A, DIVQ/7 65 kA - 480 V, combinação de controle de motor máx. 16 A, NHJH/7 30 kA - 600 V, combinação de controle de motor máx. 12,5 A, NHJH/7 65 kA - 480 V, combinação de controle de motor máx. 40 A, NHJH/7
Saída dos condutores	Embaixo
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras	60 mm
Comprimento do cabo de ligação	160 mm
Qtd. de polos	3 polos
Adequado para sistema de barramento	RiLineX RiLine60
Dimensões	Largura: 45 mm Altura: 239,4 mm Profundidade: 36,2 mm
Quantidade/altura dos trilhos de suporte	1 / 10 mm
Adequado para barras	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Tensão nominal	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Nível de contaminação	3
Normas	IEC 61 439-1/-2 UL 508

Recursos

Resistência à tensão de surto nominal Uimp	8 kV
Tensão nominal de isolamento Ui	1000 V
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 2XB
Umidade relativa do ar de serviço máx.	90 %
Faixa de temperatura de serviço	-5 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem	-25 °C...75 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)	10...90 %
Emb.	4 unid.
Peso líquido	1,36 kg
Peso bruto	1,39 kg
Teor de cobre (kg / unidade)	0,096
PCF/emb (cadle to gate)	8,78
Número da tarifa alfandegária	85369095
ETIM 9	EC001531
Descrição do produto	RX Adaptador de componentes 25 A, AWG 12, 3 polos, L: 45 mm

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity PCF-declaration