

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.790

Adaptador de componentes RiLineX

Estado: 12-02-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

RX 9360.790 - Adaptador de componentes RiLineX

Adaptador de componentes RiLineX (100 A, 3 polos, inclui cabos de ligação) em 72 mm de largura para sistemas de barramento de 60 mm. Com porcas de embutir integradas.



Recursos

Cód. Ref.	RX 9360.790
Modelo	Com cabo de ligação
Vantagens	<p>Para instalar dispositivos operacionais para a montagem nos trilhos de cobertura, por exemplo, partida de motores</p> <p>Cabo de ligação pré-confeccionado</p> <p>Fixação simples por encaixe dos trilhos de suporte</p> <p>Trava opcional contra deslocamento de equipamentos</p> <p>Fixação por encaixe e ajuste facilitado nas barras com espessura de 5/10 mm</p> <p>Montagem simples</p> <p>Redução da diversidade das peças por conta dos acessórios perfeitamente adaptados</p>
Material	<p>Poliamida (PA 6)</p> <p>Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94</p>
Cor	<p>RAL 9005</p> <p>RAL 35745</p>
Cabos de ligação (AWG)	AWG 2
Rated current of round conductor	100 A
Rated current of round conductor (UL)	100 A

Recursos

Valores elétricos UL (SCCR)	100 kA - 600 V, fusível classe J máx. 200 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, disjuntor máx. 70 A, DIVQ/7 50 kA - 480 V, combinação de controle de motor máx. 100 A, NHJH/7 30 kA - 600 V, combinação de controle de motor máx. 75 A, NHJH/7
Saída dos condutores	Em cima
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras	60 mm
Qtd. de polos	3 polos
Adequado para sistema de barramento	RiLineX RiLine60
Dimensões	Largura: 72 mm Altura: 239,4 mm Profundidade: 36,6 mm
Adequado para barras	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Tensão nominal	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Categoria de sobretensão	4
Nível de contaminação	3
Normas	IEC 61 439-1/2 UL 508
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 2XB
Operation humidity max.	90 %
Faixa de temperatura de serviço	-5 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem	-25 °C...75 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)	10...90 %

Recursos

Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.77
Peso bruto	0.785
Teor de cobre (kg / unidade)	0.332
Número da tarifa alfandegária	85369095
EAN	4028177996946
ETIM 9	EC001531

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity
