


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# TS 8800.750

## Canaleta de cabos

Estado: 12-01-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

# TS 8800.750 - Canaleta de cabos

Com perfurações no padrão DIN/especiais para a montagem diretamente no perfil do armário ou em superfícies como placas de montagem. Pontos de ruptura predefinidos nas nervuras e na base da canaleta.



## Recursos

Cód. Ref.	TS 8800.750
Modelo	para placas de montagem para montagem no esquema de perfurações VX
Descrição do produto	Com perfurações no padrão DIN/especiais para a montagem diretamente no perfil do armário ou em superfícies como placas de montagem. Pontos de ruptura predefinidos nas nervuras e na base da canaleta.
Material	PVC duro Dificilmente inflamável e autoextinguível Resistente a temperaturas de até +60 °C
Cor	Semelhante a RAL 7030
Escopo de fornecimento	Canaleta de cabos com tampa
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm

# Recursos

Instalações possíveis	Com perfurações no padrão DIN/especiais para a montagem diretamente no perfil do armário ou em superfícies como placas de montagem Se a placa de montagem for instalada na parte de trás, alinhada com o quadro do armário (posição de montagem $\pm 0$ mm), as canaletas de cabos posicionadas na horizontal ficam alinhadas com as canaletas de cabos montadas no perfil do armário
Nota	Pode ser cortada no comprimento necessário.
Dimensões	Largura: 30 mm Profundidade: 80 mm Comprimento: 2.000 mm
Emb.	24 unid.
Peso líquido	21.312
Peso bruto	22.437
Número da tarifa alfandegária	39259020
EAN	4028177445444
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703

# Aprovações

Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK
-------------	--