


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9363.110

Seccionadores sob carga para fusíveis NH RiLineX

Estado: 25-02-2026 (Fonte: ittal.com/pt-pt)



FRIEDHELM LOH GROUP

RX 9363.110 - Seccionadores sob carga para fusíveis NH RiLineX

Seccionador sob carga para fusíveis NH RiLineX tamanho 1 para placas de montagem. A tampa pode ser travada e lacrada, além de ter um controle visual de fusíveis. A tensão é verificada com segurança pelos pontos de medição integrados na tampa. Os seccionadores sob carga para fusíveis NH possuem uma posição de repouso para facilitar a manutenção. Conexão por meio de parafuso tamanho M10.



Recursos

Cód. Ref.	RX 9363.110
Modelo	Para instalação em placa de montagem
Vantagens	Tampa: pode ser travada e lacrada Verificação da tensão pela abertura separada Alteraçāo da saída dos cabos sem necessidade de utilizar ferramenta Posiçāo de repouso para facilitar a manutenção Todos os modelos também com controle eletrônico de fusíveis
Material	Poliamida (PA 6) Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94 Guias de contato: cobre eletrolítico prateado
Cor	RAL 9005 RAL 35745
for mounting plate assembly	sim
Saída dos condutores	Em cima/embalhado
Tipo de ligação (elétrica)	Parafuso M10
Tensão nominal de isolamento Ui	1000 kV

Recursos

Corrente nominal máx.	250 A
Corrente nominal de serviço máxima	250 A
Tensão nominal de serviço	690 V AC
Para tamanho NH	1
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusíveis)
Dimensões	Largura: 181,8 mm Altura: 298 mm Profundidade: 110,5 mm
Faixa de temperatura de serviço	-5 °C...35 °C
Faixa de temperatura de armazenagem	-25 °C...70 °C
Qtd. de polos	3 polos
Categoria de aplicação	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A) DC-21B (440 V/100 A)
Nível de contaminação	3
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 2XB
Carga de incêndio	33,55 MJ/m ²
Dissipação máxima de calor	42 W
Heat loss per fuse insert (max.)	23 W
Emb.	1 unid.
Peso líquido	2,2 kg
Peso bruto	2,209 kg
Teor de cobre (kg / unidade)	0,57
Número da tarifa alfandegária	85369095

Recursos

ETIM 9

EC001040

Descrição do produto

RX Seccionador sob carga para fusíveis NH tamanho 1, 250 A, 3 polos, parafuso M10, instalação em placa de montagem

Aprovações

Explicações

Declaration of conformity