


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9393.550

## Conversores de corrente

Estado: 15-04-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9393.550 - Conversores de corrente

## Recursos

Cód. Ref.	SV 9393.550
Modelo	Tensão de saída de 333 mV
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Cor	RAL 9005
Escopo de fornecimento	2 bases encaixáveis 2 capas de proteção isolantes 1 borne para trilho primário 2 pinos roscados
Adequado para barras	30 x 15 20 x 20
Primary current	100 A
Normas	DIN EN 61869-1/2 EN 42600 VDE 0100 DIN EN 50274/VDE 0660-514 Norma 3 da DGUV
Dimensões	Largura: 60 mm Altura: 80 mm Profundidade: 30 mm
Faixa de temperatura de serviço	-5 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem	-25 °C...75 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)	10...90 %
Frequência da primeira harmônica	50...60 Hz
Accuracy Class	0,5
Insulation material (class)	F

## Recursos

---

Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,265 kg
Peso bruto	0,27 kg
Número da tarifa alfandegária	85043129
ETIM 9	EC002048
Descrição do produto	SV Conversor de corrente, 100 A, 28 mm

## Aprovações

---

Explicações	Declaration of conformity
-------------	---------------------------