Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9340.650 Adaptador OM

Estado: 18-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



SV 9340.650 - Adaptador OM com bornes à mola



Recursos

Cód. Ref.	SV 9340.650
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor	Chassi: RAL 7035
Corrente nominal máx.	65 A
Tensão nominal de serviço	690 V, 3~
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras	60 mm
Tipo de trilhos de suporte	Support frame, 1 x TS 55E, 1 x TS 55D-V
Qtd. de polos	3 polos
Apoio do quadro de suporte	sim
Nota sobre o código de referência	De acordo com o ensaio de aquecimento realizado segundo a norma IEC 61 439-1, uma corrente máxima de até 80 A é admissível
Dimensões	Largura: 55 mm Altura: 272 mm
Conexão de condutores cilíndricos	2,5 - 16 mm²
Quantidade/altura dos trilhos de suporte	2 / 10 mm
Adequado para barras	Altura: 5, 10 mm

© Rittal 2025

Recursos

Quadro de suporte (L x A)	55 mm x 237 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.339
Peso bruto	0.377
Teor de cobre (kg / unidade)	0.059
Número da tarifa alfandegária	85369095
EAN	4028177502673
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Aprovações

Aprovações	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3