

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.720 Adaptador OM

Estado: 12-04-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.720 - Adaptador OM com cabos de ligação



Recursos

Cód. Ref.	SV 9340.720
Modelo	Com cabo de ligação
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor	Chassi: RAL 7035
Cabos de ligação (AWG)	AWG 8
Corrente nominal máx.	40 A
Tensão nominal de serviço	690 V, 3~
Valores elétricos UL (SCCR)	30 kA - 600 V, fusível classe K5 máx. 60 A, JDDZ/7 30 kA - 480 V, combinação de controle de motor máx. 63 A, NHJH/7 65 kA - 600 V, fusível classe J máx. 60 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, controle manual de motor máx. 63 A, NLRV/7 65 kA - 480 V, combinação de controle de motor máx. 63 A, NHJH/7
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras	60 mm
Comprimento do cabo de ligação	130 mm
Tipo de trilhos de suporte	Quadro de suporte, 1 x TS 55D
Nota	Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
Qtd. de polos	3 polos

Recursos

Dimensões	Largura: 55 mm Altura: 208 mm
Quantidade/altura dos trilhos de suporte	1 / 10 mm
Adequado para barras	Altura: 5, 10 mm
Quadro de suporte (L x A)	55 mm x 170 mm
Aprovações	UL
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,359 kg
Peso bruto	0,36 kg
Teor de cobre (kg / unidade)	0,088
Número da tarifa alfandegária	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Descrição do produto	SV OM ADAPTADOR 40A 690V AWG 8 55x208mm

Aprovações

Aprovações	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK