


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9393.566**

**Conversores de corrente**

Estado: 01-02-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9393.566 - Conversores de corrente

## Recursos

Cód. Ref.	SV 9393.566
Modelo	Tensão de saída de 333 mV
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Cor	RAL 9005
Escopo de fornecimento	2 bases encaixáveis 2 capas de proteção isolantes 1 borne para trilho primário 2 pinos roscados
Adequado para barras	80 x 15 2 x 60 x 10 3 x 50 x 10
Primary current	1250 A
Normas	DIN EN 61869-1/2 EN 42600 VDE 0100 DIN EN 50274/VDE 0660-514 Norma 3 da DGUV
Dimensões	Largura: 105 mm Altura: 132 mm Profundidade: 30 mm
Faixa de temperatura de serviço	-5 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem	-25 °C...75 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)	10...90 %
Frequência da primeira harmônica	50...60 Hz
Accuracy Class	0,5

## Recursos

Insulation material (class)	F
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.36
Peso bruto	0.366
Número da tarifa alfandegária	85043129
EAN	4028177049765
ETIM 9	EC002048

## Aprovações

## Explicações Declaration of conformity