

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.300

Adaptadores de componentes

Estado: 21-12-2025 (Fonte: ittal.com/pt-pt)

SV 9635.300 - Adaptadores de componentes 3 polos

Para montar componentes de distribuição e proteção.

Recursos

Cód. Ref.	SV 9635.300
Modelo	com suporte de fusível integrado
Funcionamento	Para a fixação mecânica e contato direto de equipamentos elétricos na placa
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Cor	RAL 7035
Nota	Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
Corrente nominal máx.	16 A
Tensão nominal de serviço	690 V (AC) 600 V (DC)
Qtd. de polos	3 polos
Para tipo de fusível (classe)	CC
Valores elétricos UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Cabos de ligação (AWG)	AWG 14
Comprimento do cabo de ligação	125 mm
Quantidade/altura dos trilhos de suporte	1 / 10 mm
Tipo de trilhos de suporte	Fixos
Dimensões	Largura: 22,5 mm Altura: 160 mm Profundidade: 80 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.124

Recursos

Peso bruto	0.134
Teor de cobre (kg / unidade)	0.02
Número da tarifa alfandegária	85369095
EAN	4028177817388
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK
