

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 9666.926**

# Sistema de armários modulares VX25

Estado: 22-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 9666.926 - Sistema de armários modulares VX25

## Armários para instalações ISV

Sistemas modulares VX com armários para instalações preparados para módulos ISV.



## Recursos

Cód. Ref.	VX 9666.926
Material	Chapa de aço
Superfície	Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão Porta(s), teto, painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Chapas de base: galvanizadas
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Estrutura do armário Porta(s) Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda Chapas de base Painel traseiro Chapa de teto Fecho: palheta dupla de 3 mm
Quantidade de portas	2

## Recursos

Nota	Para armários para instalações com 600 mm de largura, utilizar armários básicos VX Se a base soleira tiver 200 mm de altura, são necessárias 2 embalagens de cantoneiras de 100 mm e 2 embalagens de acabamentos de 100 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 55
Grau de proteção NEMA	NEMA 12
Test specification	IEC 61 439-1/-2
Dimensões	Largura: 1.100 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 600 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	115,4 kg
Peso bruto	126,8 kg
PCF/emb (cadle to gate)	384,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	94032080
ETIM 9	EC000214
ECLASS 8.0	27142409
Descrição do produto	VX Armário distribuição modular (ISV), 1100x2000x600 mm, duas portas

## Aprovações

Aprovações	Bureau Veritas DNV
Certificados	Superfície