

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.050

Seccionadores sob carga para fusíveis NH

Estado: 24-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9343.050 - Seccionadores sob carga para fusíveis NH com controle eletromecânico de fusíveis

Recursos

Cód. Ref.	SV 9343.050
Modelo	Para sistemas de barramento de 60 mm
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94 Guias de contato: cobre eletrolítico prateado
Cor	Chassi: RAL 7035 Tampa: RAL 7035/7001
Área de aperto para barras laminadas em cobre	Largura da área de aperto: 20 mm Altura da área de aperto: 5 mm
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras	60 mm
Saída dos condutores	Em cima/embaixo
Tipo de ligação (elétrica)	Parafuso M8
Corrente nominal de serviço máxima	160 A
Tensão nominal de serviço	690 V, 3~
Para tamanho NH	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusíveis)
Dimensões	Largura: 106 mm Altura: 194 mm
Conexão de condutores cilíndricos	10 - 95 mm ²
Adequado para barras	Altura: 5, 10 mm
Qtd. de polos	3 polos

Recursos

Diâmetro dos condutores cilíndricos	10 - 95 mm ²
Emb.	1 unid.
Peso líquido	1,3 kg
Peso bruto	1,311 kg
Teor de cobre (kg / unidade)	0,2
Número da tarifa alfandegária	85365080
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Descrição do produto	SV NH-on-load isolator GR.00, 160A, 690V

Aprovações

Aprovações	CQC-CCC
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK