

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9666.966

Sistema de armários modulares VX25

Estado: 05-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 9666.966 - Sistema de armários modulares VX25

Armários para instalações ISV

Sistemas modulares VX com armários para instalações preparados para módulos ISV.



Recursos

| | |
|------------------------|---|
| Cód. Ref. | VX 9666.966 |
| Material | Chapa de aço |
| Superfície | Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão Porta(s), teto, painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Chapas de base: galvanizadas |
| Cor | RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Estrutura do armário Porta(s) Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda Chapas de base Painel traseiro Chapa de teto Fecho: palheta dupla de 3 mm |
| Quantidade de portas | 2 |

Recursos

| | |
|---|---|
| Nota | Para armários para instalações com 600 mm de largura, utilizar armários básicos VX Se a base soleira tiver 200 mm de altura, são necessárias 2 embalagens de cantoneiras de 100 mm e 2 embalagens de acabamentos de 100 mm |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 55 |
| Grau de proteção NEMA | NEMA 12 |
| Test specification | IEC 61 439-1/-2 |
| Dimensões | Largura: 1.100 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 400 mm |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 111,65 kg |
| Peso bruto | 118,6 kg |
| PCF/emb (cadle to gate) | 359,7 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF) | Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000214 |
| ECLASS 8.0 | 27142409 |
| Descrição do produto | VX Armario distribuição modular c/1100x2000x400 duas portas |

Aprovações

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Aprovações | Bureau Veritas DNV-GL |
| Certificados | Superfície |
| Explicações | Declaración de conformidad UK |